



Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T304



Données de commande

N° commande	GG2905 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3.25 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	250050 HB7140-2
Quantité	50
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Application principale	M

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2905 09T304