

Garant**Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 110302****Données de commande**

N° commande	GG3567 110302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	VCMT 110302
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Sommaire	261364 HB7120-1
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M

Fiche technique

Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3567 110302