

**Garant****Disque à tronçonner INOX EXTRA MINCE, Ø disque / quantité: 115/500**

## Données de commande

N° commande	GG5272 115/500
GTIN	4067263136958
Classe d'article	GGN

## Description

### Exécution:

Type spécial pour l'**INOX**.

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures**. Correspond au code art. 563272.

### Spécification:

**A60R-BF.**

## Description technique

Ø disque	115 mm
Contenu	500
Épaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A60R-BF

Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Forme	Droit
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

563272 115

Disque à tronçonner, exécution hautes  
performances EXTRA MINCE, INOX Ø disque 115 mm

---