

**Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2906 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	250156 HB7120-1
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2906 120404