

**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2411 09T308
GTIN	4067263092285
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Sommaire	250152 HB7020-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2411 09T308
