

Garant**Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG3567 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	261372 HB7120-1
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3567 160404