

KIMTECH**Chiffons de laboratoire Kimtech™ Science™, Type: K****Données de commande**

N° commande

GG9244 K

GTIN

Classe d'article

00N

Description**Exécution:**

Un nettoyage efficace des équipements, du matériel et de l'environnement de travail est essentiel pour garantir la précision, la stabilité et la pérennité des équipements de laboratoire. Kimtech® Science propose des chiffons d'essuyage pour les tâches exigeantes, conçus pour maintenir la propreté dans les laboratoires et autres environnements de travail. Les chiffons d'essuyage de précision à 2 couches pour **tâches de nettoyage légères** conviennent pour des tâches telles que le **nettoyage des surfaces, ainsi que des équipements et verres fragiles**. Les objectifs, les lames et les instruments optiques se nettoient ainsi facilement. Les chiffons d'essuyage doux de couleur blanche, composés à 100% de fibres pures, sont chimiquement neutres, hautement absorbants et peuvent donc **être utilisés avec des solvants et des produits chimiques**.

Grâce à la **boîte POP-UP** portative permettant un prélèvement propre et rapide, les chiffons d'essuyage conviennent également aux tâches de nettoyage mobiles. Conçus pour une utilisation dans les laboratoires dans le domaine de la fabrication et des soins de santé, ainsi que dans les secteurs industriels tels que l'optique, la technique laser et l'électronique, ces chiffons sont peu pelucheux et doux, des caractéristiques idéales pour les tâches de nettoyage exigeantes. Les chiffons d'essuyage absorbent les liquides et la poussière et sont fournis dans un emballage **antistatique** pour une protection contre le peluchage et les décharges statiques.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 paquets

Description technique

Contenu du kit	200
Référence fabricant	Chiffons de laboratoire Science
Epaisseurs	2
Largeur	200 mm
Longueur	205 mm
Type de produit	Serviettes de nettoyage en papier

Accessoires

Chiffons de laboratoire Kimtech™ Science™ Type K	089244 K
--	----------