

**Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2907 09T308
GTIN	4067263093794
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	250152 HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3.25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Quantité	30
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2907 09T308