



Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 16T304



Données de commande

N° commande	GG3947 16T304
GTIN	4067263095828
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Revêtement	TiCN
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Sommaire	261018 HBT020
Nombre de changements/dents	3
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3947 16T304