

**HOLEX**
**Disque à tronçonner HOLEX Pro EXTRA MINCE, Ø disque / quantité: 125/250**

**Données de commande**

N° commande	GG5355 125/250
GTIN	4067263138464
Classe d'article	GGN

**Description**
**Exécution:**

Structure ouverte; conception homogène; ponçage pratiquement inodore; tissu d'armature en fibre de verre pour une sécurité de travail maximale lors du meulage à froid; Ø d'alésage 22,23 mm. La teneur en fer, soufre et chlore étant inférieure à 0,1 %, convient au travail d'aciers inoxydables (INOX). Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle électriques et à air comprimé.

- **Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques de tronçonnage présentent des performances de tronçonnage et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d'utilisation concerné.**
- **Les disques de tronçonnage fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont spécialement conçus pour des coupes rapides et sans bavures avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d'angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d'épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.**
- **Formes : disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).**

Faible épaisseur des disques pour un tronçonnage rapide sans contrainte.  
comme 563550.

**Utilisation:**

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.

**Spécification:**

**A60P-BF (comme 563550) pour l'INOX.**

**Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.**

**Description technique**

Ø disque	125 mm
Forme	41
Contenu	250
Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Épaisseur de disque	1 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Spécification	A60P-BF
Forme	droit
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
CuZn	moyennement adaptée
Plastique, PRFV	moyennement adaptée
à sec	adaptée

---

## Accessoires

Disque à tronçonner HOLEX ProEXTRA MINCE Ø disque  
125 mm

563550 125