

Garant**Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2907 120408
GTIN	4067263093831
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	250158 HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	30
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2907 120408