

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2810 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Sommaire	260150 HB7010-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2810 09T304