

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 060202****Données de commande**

N° commande	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	260140 HB7020-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Rayon d'angle	0,2 mm
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2811 060202