



Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG3951 160408
GTIN	4067263095965
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Quantité	50
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Sommaire	261259 HBT020
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3951 160408