

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7010-2****Données de commande**

N° commande	GG2413 160612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	5,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 415 mm/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Application principale	P
Sommaire	250336 HB7010-2
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2413 160612
