

 **KOMET**
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 36mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 235502 36 |
| GTIN | 4047109026476 |
| Classe d'article | 24P |

Description

Exécution:
Avec queue combinée.

- Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
- Angle de pointe 174° pour fonds d'alésage plans.

Utilisation:

- Utilisation en position fixe ou rotative.
- Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
- Pour perçages avec une tolérance de $\pm 0,2$ mm.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Longueur de col L_A : 137 mm

Ø queue D_s : 32 mm

Long. queue L_s : 60 mm

Code ISO plaquette: SOEX 120508 44-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 20IP (6,3 Nm)

Description technique

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. |
| Long. utile L_1 | 108 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) |

| | |
|---|------------------------|
| Nombre de dents Z | 1 |
| Ø queue D _s | 32 mm |
| Long. queue L _s | 60 mm |
| Série | KUB Quatron® |
| Ø nom. D | 36 |
| Longueur totale L | 197 mm |
| Longueur de col L _A | 137 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D |
| Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Application de perçage | Centrage |
| Application de perçage | Perçage |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage | Perçage transversal |
| Application de perçage | Perçage en paquet |
| Application de perçage | Perçage d'une cavité |
| Application de perçage | Sortie en biais |
| Application de perçage | convexe |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, tige E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP | 239652 20IP |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm | 659874 50 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |

