



Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG2811 120404
GTIN	4067263095248
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Sommaire	260158HB7020-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2811 120404