

**Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2463 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Sommaire	251542 HB7010-2
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2463 160404
