



## Tête micrométrique M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 62mm



### Données de commande

N° commande	238370 62
GTIN	4047109081574
Classe d'article	24I

### Description

#### Exécution:

- Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
- Système modulaire.
- Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
- Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
- Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
- Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
- Pas d'approche minimum dans la plage des  $\mu\text{m}$ , au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 – 0,6 mm au  $\varnothing$ , en fonction de la plage de tournage.
- Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au  $\varnothing$ .
- Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

#### Utilisation:

En combinaison avec l'outil pont 238372.

#### Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d'autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.

Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	18500 $\text{min}^{-1}$
Réglage fin au $\varnothing$	0,6 mm

Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	55 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	62
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50
Porte-plaquettes	238374 62-82
Outils ponts	238372 62; 82
Ø plage de broche	62 - 103 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Sortie en biais
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers l'avant Pour M03 Taille 62-82	238374 62-82
--	--------------