

**TNGA 160408, PT600M, Applications: HART****Données de commande**

N° commande	255845 HART
GTIN	4960664546367
Classe d'article	25F

Description**Exécution:**

Plaquettes en céramique avec revêtement **MEGACOAT**.

Nuance: PT600M

Chanfreinage: S02025

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avance f : 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 200 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 0,9 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Applications	CARB
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Chanfreinage	S02025
Condition de coupe	Continue

Nuance	PT600M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	TNGA 160408
Nombre de changements/dents	6
Attribut des noms de produit	PT600M
Type de produit	Plaquette pour tournage