



Tête micrométrique M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 100mm



Données de commande

N° commande	238370 100
GTIN	4047109025165
Classe d'article	24I

Description

Exécution:

- Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
- Système modulaire.
- Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
- Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
- Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
- Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
- Pas d'approche minimum dans la plage des μm , au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 – 0,6 mm au \varnothing , en fonction de la plage de tournage.
- Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au \varnothing .
- Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

Utilisation:

En combinaison avec l'outil pont 238372.

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d'autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.

Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Réglage fin au \varnothing	0,6 mm
Cercle de coupe \varnothing D2 Usinage vers l'avant	85 mm

Ø queue ABS® D _s	63
Ø min. D _{min}	100
Porte-plaquettes	238374 100-166
Vitesse de rotation max.	11500 min ⁻¹
Outils ponts	238372 100; 128; 166
Ø plage de broche	100 - 206 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Sortie en biais
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers l'avant Pour M03 Taille 100-166

238374 100-166