

**CNGA 120404, PT600M, Applications: GG****Données de commande**

N° commande	255803 GG
GTIN	4960664545520
Classe d'article	25F

**Description****Exécution:**

Plaquettes en céramique avec revêtement **MEGACOAT**.

Nuance: PT600M

Chanfreinage: T02025

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 550 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,4 mm/tr
Chanfreinage	T02025
Applications	GG
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 550 m/min
Nuance	PT600M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	CNGA 120404
Nombre de changements/dents	4
Attribut des noms de produit	PT600M
Type de produit	Plaquette pour tournage