

Garant**Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160402****Données de commande**

N° commande	GG3569 160402
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Sommaire	261370 HB7140-2
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Tolérance	M
Code ISO plaquette	VCMT 160402

Fiche technique

Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3569 160402