


DNGA 150608, PT600M, Applications: GG

Données de commande

N° commande	255819 GG
GTIN	4960664545681
Classe d'article	25F

Description
Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement **MEGACOAT**.

Nuance: PT600M

Chanfreinage: T02025

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 550 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 550 m/min
Chanfreinage	T02025
Avance f	0,15 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Applications	GG
Nuance	PT600M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	DNGA 150608
Nombre de changements/dents	4
Attribut des noms de produit	PT600M
Type de produit	Plaquette pour tournage