

**Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 070204****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2813 070204 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$              | 0,25 mm           |
| Code ISO plaquette                            | DCMT 070204       |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 1,5 mm      |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm            |
| Classement finition/ébauche                   | Finition          |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 150 - 500 mm/min  |
| Type d'outils                                 | HM                |
| Application principale                        | P                 |
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$              | 1,75 mm           |
| Nombre de changements/dents                   | 2                 |
| Sommaire                                      | 260353 HB7010-2   |
| Avance $f$                                    | 0,07 - 0,25 mm/tr |
| Quantité                                      | 30                |
| Nuance                                        | HB7010-2          |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | SS                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2813 070204