

**Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour finition, 30 pièces, HB7010-2****Données de commande**

N° commande	GG2478 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sommaire	251954 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2478 060408
