

Garant

Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 11T308



Données de commande

N° commande	GG2817 11T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	260361 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Type d'outils	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2817 11T308