



Aspirateur sans fil, Référence fabricant: M12DE



Données de commande

N° commande	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Aspirateurs sans fil universels compacts et légers pour marteaux perforateurs avec Ø collier de serrage de 43 à 59 mm.

- **Le filtre HEPA retient 99,97% de toutes les particules de poussières.**
- **Butée de profondeur verrouillable avec vernier 120 mm.**
- **Composants électroniques REDLINK™.**
- **Positions du commutateur: marche, arrêt, automatique avec délai de 5 secondes pour une aspiration complète.**
- **Possibilité de fixation du côté droit ou gauche de la machine.**
- **Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.**

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion Red 12 V / 2,0 Ah, chargeur. HD-Box (valise), poignée supplémentaire, raccords d'aspiration supplémentaires, 3 adaptateurs pour adaptation au Ø collier de serrage.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées et chargeurs, voir codes art. 073814 / 3815 / 3816 et 073840.

Conditions de garantie du fabricant, voir page 1470.

Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Tension de la batterie: 12 V

Capacité de la batterie: 2 A·h

Poids: 1,7 kg

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	M12 DE-201X
Poids	1,7 kg
Capacité de la batterie	2 A·h
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Vitesse de rotation à vide	0 - 22000 min ⁻¹
Prof. perçage	120 mm
Ø de perçage	16 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V

Accessoires

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie, tension de batterie MB12 V	073815 MB12
Chargeur sans fil Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur sans fil Type M1218FC	073840 M1218FC