

**Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2480 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Sommaire	251962 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2480 080404
