

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 50/16mm


Données de commande

N° commande	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Classe d'article	21T

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L16
Ø pré-perçage min. D_{min}	63 mm
Déport L_3	35 mm
Taille plaquette	16 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Jeu de ressorts	259044 6
Sous-plaquette	259031 35
Vis de levier	259018 11
Levier	259015 12
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage L_2	48 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	50 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 12	259015 12
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 35	259031 35
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500