

**Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3504 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Sommaire	260066 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Revêtement	revêtu
Quantité	50

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3504 120408