

**Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2417 120408
GTIN	4067263092582
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 mm/min
Sommaire	250322 HB7020-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2417 120408
