


Garant**CNMG 09T304, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	250050 HB7415
GTIN	4045197662934
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Brise-copeaux	TIS
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Application principale	S
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage