

**Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 060408****Données de commande**

N° commande	GG2482 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Sommaire	251954 HB7020-2
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2482 060408
