

**Plaquette KOMET®, BK7710, Désignation type W83: 18-210****Données de commande**

N° commande	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Classe d'article	24Q

Description**Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: Alu

Code ISO plaquette: SOEX 060306

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Désignation	18-210
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 060306
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK7710

Type	Alu
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
CuZn	adaptée	300 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		