



Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 150604



Données de commande

N° commande	GG3965 150604
GTIN	4067263094388
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	250783 HBT130
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Quantité	50

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3965 150604