

**Plaquette CNMG pour ébauche 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160616****Données de commande**

N° commande	GG2914 160616
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min
Quantité	30
Sommaire	250338 HB7140-2
Rayon d'angle	1,6 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	1,05 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	M
Revêtement	revêtu

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2914 160616