

**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 060404****Données de commande**

N° commande	GG2488 060404
GTIN	4067263093541
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 060404
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Sommaire	252062 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2488 060404
