

**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 060408****Données de commande**

N° commande	GG2488 060408
GTIN	4067263093565
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Sommaire	252064 HB7020-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2488 060408
