

**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 080412****Données de commande**

N° commande	GG2488 080412
GTIN	4067263093626
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Sommaire	252072 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2488 080412
