

**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 060404****Données de commande**

N° commande	GG2489 060404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	WNMG 060404
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Sommaire	252062 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2489 060404
