


Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160612

Données de commande

N° commande	GG2916 160612
GTIN	4067263094128
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Sommaire	250336 HB7130-2
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2916 160612