



Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Taille: 09T308



Données de commande

N° commande	GG2625 09T308
GTIN	4067263096283
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	260213 HBT130
Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Quantité	50
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2625 09T308