

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour finition, 50 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2424 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Sommaire	250652 HB7035-2
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	DNMG110404
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2424 110404
