

**Garant**
**CN. G 09T304, Nuance: HU7305**


## Données de commande

N° commande	250150 HU7305
GTIN	4045197666505
Classe d'article	21G

## Description

CN. G 09T304 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 400 - 600 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	AM
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	400 - 600 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm

Nuance	HU7305
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNGG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage