

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour finition, 50 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2424 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	250658 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2424 150604
