

**Garant**
**CN. G 09T304, Nuance: HB7415**


### Données de commande

N° commande	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Classe d'article	21G

### Description

CN. G 09T304 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 70 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	TIM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Application principale	S

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage