

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7010-2****Données de commande**

N° commande	GG2425 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Sommaire	250760 HB7010-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2425 150604
