

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2426 110408
GTIN	4067263092834
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Sommaire	250754 HB7020-2
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2426 110408
