



Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 11T302



Données de commande

N° commande	GG2669 11T302
GTIN	4067263096566
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Sommaire	260503 HBT130
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Quantité	50
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2669 11T302